



## Kutistusistukka Power Shrink Chuck ja Safe-Lock, HSK-A 63 erittäin lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 18mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 307935 18     |
| GTIN         | 4034221084910 |
| Tuoteluokka  | 34I           |

### Kuvaus

#### Malli:

Kutisteistukka suurimpaan lastuamistehoon suurteholastuamisessa (HPC). Optimoitu muotoilu yhdistää suuren jäykkyyden ja värinävaimennuksen. Se suojaa konetta, karaa ja työkaluja.

- **Safe-Lock-ulosvetosuojaus estää työkalun tahattoman ulos vetämisen.**
- **Suurempi lastuamisteho korkeampien kierroslukujen, suurempien syöttöjen ja suuremman lastuamissyvyyden ansiosta.**
- **Lyhyemmät työstöajat.**
- **Tasaisempi käynti, ja sen ansiosta parempi pinnanlaatu ja työkalun, karan ja koneen suojaus.**
- **Kierrerei'illä ruuveilla tehtävään tasapainotukseen.**
- **Suljettavilla Cool Jet -rei'illä.**
- **Pituudensäätöruuvilla (säätö 10 mm).**

#### Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen, toleranssi h6 **Safe-Lock-hionnalla**. Soveltuu kaikille kutistuslaitetyypeille, esim. induktiivisille, kontakti- ja kuumailmakutistuslaitteille.

#### Erikoistarvike:

Jyrsimet Safe-Lock-hionnalla, katso täyskovametallijyrsimet.

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

#### Huomautus:

Muita kutisteistukoita, joissa **Safe-Lock**, tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>      | 18 mm                              |
| Ulko- $\varnothing$ D                        | 43,5 mm                            |
| $\varnothing$ D <sub>2</sub>                 | 35,5 mm                            |
| Ulkonema A-mitta                             | 75 mm                              |
| Jäähdytinkanavan reikä                       | lukittava                          |
| Maksimaalinen kiinnityssyvyys L <sub>E</sub> | 49 mm                              |
| Sovitin                                      | HSK-A 63 erittäin lyhyt            |
| Kiinnitysnormi                               | DIN 69893                          |
| Kiinnitysnormi                               | DIN 69893                          |
| Muoto  | A                                  |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla          | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                             | 3 $\mu$ m                          |
| Lastuamisstrategia                           | HPC                                |
| Lastuamisstrategia                           | HSC                                |
| Työkalun ulosvetosuoja                       | Safe-Lock h6                       |
| Tuotetyyppi                                  | Kutistusistukka                    |