



Kutistusistukka Power Shrink Chuck ja Safe-Lock, HSK-A 100 lyhyt, Kiinnitys- Ø D1: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	307940 8
GTIN	4034221166760
Tuoteluokka	34I

Kuvaus

Malli:

Kutisteistukka suurimpaan lastuamistehoon suurteholastuamisessa (HPC). Optimoitu muotoilu yhdistää suuren jäykkyyden ja värinävimennuksen. Se suojaa konetta, karaa ja työkaluja.

- **Safe-Lock-ulosvetosuojaus estää työkalun tahattoman ulos vetämisen.**
- **Suurempi lastuamisteho korkeampien kierroslukujen, suurempien syöttöjen ja suuremman lastuamissyvyyden ansiosta.**
- **Lyhyemmät työstöajat.**
- **Tasaisempi käynti, ja sen ansiosta parempi pinnanlaatu ja työkalun, karan ja koneen suojaus.**
- **Kierrerei'illä ruuveilla tehtävään tasapainotukseen.**
- **Suljettavilla Cool Jet -rei'illä.**
- **Pituudensäätöruuvilla (säätö 10 mm).**

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen, toleranssi h6 **Safe-Lock-hionnalla**. Soveltuu kaikille kutistuslaitetyypeille, esim. induktiivisille, kontakti- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Jyrsimet Safe-Lock-hionnalla, katso täyskovametallijyrsimet.

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistuslaitteet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Huomautus:

Muita kutisteistukoita, joissa **Safe-Lock**, tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Ulko-Ø D	60 mm
Ø D ₂	21 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Ulkonema A-mitta	85 mm
Maksimaalinen kiinnityssyvyys L _E	36 mm
Sovitin	HSK-A 100 lyhyt
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Työkalun ulosvetosuoja	Safe-Lock h6
Tuotetyyppi	Kutistusistukka