


3M Roloc™**Viimeistelyhuopalaikka (CER) PN-DR, Ø 76,2 mm, Rakeistus-vertailu: 100**

Tilaustiedot

Tilausnumero	554069 100
GTIN	638060892909
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen ja tehokas **nylonhuopa** yhdessä **tarkkuusmuotoillun keraamisen hiomarakeen (CER)** kanssa takaa hyvän poiston ja pitkän käyttöiän.

Käyttö:

Metallipintojen puhdistukseen, rasvanpoistoon ja mattaukseen.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	karkea
Malli	A coarse
Rakeistus-vertailu	100
Kiekon Ø	50,8 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 76,2 mm
Enimmäiskierrosluku	18000 min ⁻¹

Tuotetyyppi

Hiontahuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		