

Garant
TKM-pallopääjyrsin 220°, TiAlN, Ø DC: 2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	207175 2
GTIN	4045197126641
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Tarkka **sädemuoto ilman profiilivirhettä**.

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,01 mm**.

Ympäröintikulma **220°**. Koko (nim.-Ø): **D_c = f8**

Huomautus:

Suoraviivainen hionta.

Tekninen kuvaus

Terän pituus l _c	1,5 mm
Terän Ø D _c	2 mm
Kavennuksen Ø D ₁	1,7 mm
HammaslukuZ	2
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	10 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm ²	0,01 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	58 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	1 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,03×D kopiojyrsinnässä
Varsi	DIN 6535 HA, h5
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	575 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	390 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	390 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	M
GG(G)	soveltuu	575 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------