

**Garant****CaraFin-kiillotustyynysarja 5 osaa, Ø 20 mm, Rakeisuus: D64µm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553992 D64
GTIN	4062406776947
Tuoteluokka	51G

**Kuvaus****Malli:**

CaraFin-kiillotustyyny **joustavaa PU-materiaalia**, maksimaalinen mukautuminen monimutkaisiin työkappalemuotoihin. **Pinnoitettu** timantilla **molemmiin puolin**.

**Käyttö:**

Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi yhdessä varren nro 553997 43 ja mikrohiontajärjestelmien nro 078140 ja 078150 kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Väri	roosa
Kiillotusaste	Kiillotus
Sarja	CaraFin
Hioma-aineen lyhenne	D
Suositteltu kierrosluku	6000 min <sup>-1</sup>
Tuotenimen määrite	Ø 20 mm
Tuotetyyppi	Kiillotuslaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		