

**Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	310505 100
GTIN	4019208527017
Tuoteluokka	36S

Kuvaus**Malli:**

- Käsikäyttöinen, kierukkarengaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla takaa. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:**DIN 702-4.****Toimituksen sisältö:**

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat - katso nro 314000 – 315200.

Lastunsuoja katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.
Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.

Tekninen kuvaus

Paino	3,3 kg
Aukko E	20 mm
Avainnelikulma K	8 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	50 mm
Enimmäiskierros-luku	6300 min ⁻¹
Ulko-Ø A	100 mm
Keskitys-Ø B	70 mm
Korkeus leukoineen H ₂	68 mm
Keskitys-syvyysC	3 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat