



Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	310505 160
GTIN	4019208526997
Tuoteluokka	36S

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarengaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla takaa. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat - katso nro 314000 – 315200.

Lastunsuoja katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.
Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.

Tekninen kuvaus

Avainnelikulma K	10 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	65 mm
Paino	8,8 kg
Keskitys-Ø B	125 mm
Keskitys-syvyysC	4 mm
Ulko-Ø A	160 mm
Korkeus leukoineen H ₂	91 mm
Aukko E	42 mm
Enimmäiskierrosluku	4600 min ⁻¹
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 160 mm	314600 160
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 160 mm	314000 160
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 160	315000 160
Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 160	315200 160