



Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-2, Ulko-Ø A / kartio: 160/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	310655 160/4
GTIN	4019208036564
Tuoteluokka	36S

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Tarkoitettu DIN 55029 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **Camlock-sidepultit**.

Standardi:

DIN 702-2.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.
DIN 702-2 vastaa vanhaa DIN 55029 -standardia.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierroslukku	4600 min ⁻¹
Ulko-Ø A	160 mm
Paino	9,5 kg
Kartion koko	4
Avainnelikulma K	10 mm
Sidepulttien lukumäärä	3
Aukko E	42 mm
Korkeus leukoineen H ₂	92 mm
Sidepulttien koko	7/16–20
Korkeus ilman leukoja H ₁	66 mm
Keskitys-Ø B	63,5 mm
Standardi	DIN 702-2
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 160	315000 160
Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 160	315200 160
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 160 mm	314000 160
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 160 mm	314600 160
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15