



Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	310505 250
GTIN	4019208526973
Tuoteluokka	36S

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarengaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla takaa. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat - katso nro 314000 – 315200.

Lastunsuoja katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.
Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.

Tekninen kuvaus

Keskitys-Ø B	200 mm
Korkeus leukoineen H ₂	122 mm
Aukko E	76 mm
Keskitys-syvyysC	5 mm
Enimmäiskierrosluku	3000 min ⁻¹
Ulko-Ø A	250 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	82 mm
Avainnelikulma K	12 mm
Paino	25,6 kg
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314600 250
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm	314400 250
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 250	315200 250
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 250 mm	314000 250
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 250	315000 250