



Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-2, Ulko-Ø A / kartio: 200/6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	310655 200/6
GTIN	4019208036748
Tuoteluokka	36S

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarengaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Tarkoitettu DIN 55029 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **Camlock-sidepultit**.

Standardi:

DIN 702-2.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.
DIN 702-2 vastaa vanhaa DIN 55029 -standardia.

Tekninen kuvaus

Korkeus ilman leukoja H ₁	74,5 mm
Sidepulttien lukumäärä	6
Paino	16,7 kg
Aukko E	55 mm
Korkeus leukoineen H ₂	107 mm
Kartion koko	6
Ulko-Ø A	200 mm
Avainnelikulma K	11 mm
Enimmäiskierrosuku	4000 min ⁻¹
Sidepulttien koko	5/8–18
Keskitys-Ø B	106,4 mm
Standardi	DIN 702-2
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 200 mm	314000 200
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 200	315200 200
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 200	315000 200
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314600 200
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314400 200