

**Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	310505 200
GTIN	4019208526980
Tuoteluokka	36S

Kuvaus**Malli:**

- **Käsi­käyt­­töinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.**
- **Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.**
- **Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.**
- **Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.**
- **Hyvä pyörintätarkkuus.**

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla takaa. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:**DIN 702-4.****Toimituksen sisältö:**

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat - katso nro 314000 – 315200.

Lastunsuoja katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.
Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø A	200 mm
Keskitys-Ø B	160 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	73,5 mm
Keskitys-syvyysC	4 mm
Korkeus leukoineen H ₂	106 mm
Paino	15,2 kg
Avainnelikulma K	11 mm
Enimmäiskierros-luku	4000 min ⁻¹
Aukko E	55 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 200	315200 200
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 200	315000 200
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314400 200
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 200 mm	314000 200
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314600 200