



Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-2, Ulko-Ø A / kartio: 315/8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	310655 315/8
GTIN	4019208036809
Tuoteluokka	36S

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarengaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Tarkoitettu DIN 55029 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **Camlock-sidepultit**.

Standardi:

DIN 702-2.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.
DIN 702-2 vastaa vanhaa DIN 55029 -standardia.

Tekninen kuvaus

Avainnelikulma K	14 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	96 mm
Sidepulttien lukumäärä	6
Korkeus leukoineen H ₂	142 mm
Sidepulttien koko	3/4–16
Paino	54 kg
Aukko E	103 mm
Enimmäiskierrosluku	2300 min ⁻¹
Keskitys-Ø B	139,7 mm
Standardi	DIN 702-2
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat