



Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 250/6mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 310705 250/6 |
| GTIN | 4019208026077 |
| Tuoteluokka | 36S |

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **sidepultit ja laippamutterit.**

Standardi:

DIN 702-3.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.
DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Avainnelikulma K | 12 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 3000 min ⁻¹ |
| Aukko E | 76 mm |
| Paino | 28 kg |
| Kartion koko | 6 |
| Korkeus leukoineen H ₂ | 124 mm |
| Sidepulttien lukumäärä | 4 |
| Sidepulttien koko | M12 |
| Korkeus ilman leukoja H ₁ | 83 mm |
| Ulko-Ø A | 250 mm |
| Keskitys-Ø B | 106,4 mm |
| Standardi | DIN 702-3 |
| Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka |
| Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |

Tarvikkeet

| | |
|--|------------|
| Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm | 313036 15 |
| Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm | 314600 250 |
| Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250 mm | 314400 250 |
| Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 250 | 315000 250 |
| Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm | 313033 15 |
| Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 250 | 315200 250 |
| Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 250 mm | 314000 250 |