



## Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 250/8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	310705 250/8
GTIN	4019208026084
Tuoteluokka	36S

### Kuvaus

#### Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarengaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

#### Käyttö:

**Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.**

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **sidepultit ja laippamutterit.**

#### Standardi:

**DIN 702-3.**

#### Toimituksen sisältö:

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

#### Erikoistarvike:

**Vara- ja lisäleuat** – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

#### Huomautus:

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.  
DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.

## Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosuku	3000 min <sup>-1</sup>
Korkeus leukoineen H <sub>2</sub>	124 mm
Sidepulttien koko	M16
Korkeus ilman leukoja H <sub>1</sub>	83 mm
Paino	28,5 kg
Avainnelikulma K	12 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Aukko E	76 mm
Keskitys-Ø B	139,7 mm
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat