



Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 160/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	310705 160/5
GTIN	4019208026237
Tuoteluokka	36S

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, kierukkarengaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **sidepultit ja laippamutterit.**

Standardi:

DIN 702-3.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua sorvausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

Huomautus:

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.
DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.

Tekninen kuvaus

Sidepulttien koko	M10
Paino	9,5 kg
Ulko-Ø A	160 mm
Kartion koko	5
Avainnelikulma K	10 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	66 mm
Aukko E	42 mm
Korkeus leukoineen H ₂	92 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Enimmäiskierros-luku	4600 min ⁻¹
Keskitys-Ø B	82,5 mm
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 160	315200 160
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 160 mm	314600 160
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 160 mm	314000 160
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 160	315000 160
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15