



Nelileukasorvinistukka, lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 125mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	312505 125
GTIN	4019208032047
Tuoteluokka	36S

Kuvaus

Malli:

- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä, **sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.**

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Teräs

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat - katso nro 314100 – 315300.

Lastunsuojat katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

Tekninen kuvaus

Keskitys-syvyysC	4 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	56 mm
Enimmäiskierrosluku	5500 min ⁻¹
Paino	5,3 kg
Keskitys-Ø B	95 mm
Ulko-Ø A	125 mm
Avainnelikulma K	9 mm
Aukko E	32 mm
Korkeus leukoineen H ₂	78,5 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 125 mm	314700 125
---	------------