



## Nelileukasorvinistukka, lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	312505 100
GTIN	4019208526782
Tuoteluokka	36S

### Kuvaus

#### Malli:

- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä, **sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.**

#### Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla.

#### Standardi:

**DIN 702-4.**

#### Raaka-aine:

Teräs

#### Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

#### Erikoistarvike:

**Vara- ja lisäleuat** - katso nro 314100 – 315300.

Lastunsuojat katso nro 312800.

**Huomautus:**

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø A	100 mm
Aukko E	20 mm
Enimmäiskierros-luku	6300 min <sup>-1</sup>
Korkeus ilman leukoja H <sub>1</sub>	50 mm
Keskitys-Ø B	70 mm
Korkeus leukoineen H <sub>2</sub>	68 mm
Paino	3,3 kg
Avainnelikulma K	8 mm
Keskitys-syvyysC	3 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

**Tarvikkeet**

Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 100 mm	314700 100
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 100 mm	314100 100