



## Nelileukasorvinistukka, lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 160mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 312505 160    |
| GTIN         | 4019208026626 |
| Tuoteluokka  | 36S           |

### Kuvaus

#### Malli:

- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä, **sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.**

#### Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla.

#### Standardi:

**DIN 702-4.**

#### Raaka-aine:

Teräs

#### Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

#### Erikoistarvike:

**Vara- ja lisäleuat** - katso nro 314100 – 315300.

Lastunsuojat katso nro 312800.

**Huomautus:**

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

**Tekninen kuvaus**

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Avainnelikulma K                     | 10 mm                           |
| Keskitys-Ø B                         | 125 mm                          |
| Korkeus ilman leukoja H <sub>1</sub> | 65 mm                           |
| Ulko-Ø A                             | 160 mm                          |
| Keskitys-syvyysC                     | 4 mm                            |
| Enimmäiskierrosuku                   | 4600 min <sup>-1</sup>          |
| Aukko E                              | 42 mm                           |
| Korkeus leukoineen H <sub>2</sub>    | 91 mm                           |
| Paino                                | 9,2 kg                          |
| Standardi                            | DIN 702-4                       |
| Materiaali                           | Teräs                           |
| Värikoodi tarvikkeille               | Röhm-tasokierreistukka ja leuka |
| Tuotetyyppi                          | 3-leukaistukat                  |

**Tarvikkeet**

|   |            |
|---|------------|
| Porausleukasarja, 4 osaa, kova Istukkatyypille 160        | 315100 160 |
| Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 160 mm   | 314700 160 |
| Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 160 mm | 314100 160 |