



Nelileukasorvinistukka, lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 200mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 312505 200 |
| GTIN | 4019208526751 |
| Tuoteluokka | 36S |

Kuvaus

Malli:

- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä, **sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.**

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Teräs

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat - katso nro 314100 – 315300.

Lastunsuojat katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Keskitys-syvyysC | 4 mm |
| Aukko E | 55 mm |
| Korkeus ilman leukoja H ₁ | 73,5 mm |
| Keskitys-Ø B | 160 mm |
| Ulko-Ø A | 200 mm |
| Avainnelikulma K | 11 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 4000 min ⁻¹ |
| Korkeus leukoineen H ₂ | 106 mm |
| Paino | 15,8 kg |
| Standardi | DIN 702-4 |
| Materiaali | Teräs |
| Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka |
| Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Porausleukasarja, 4 osaa, kova Istukkatyypille 200 | 315100 200 |
| Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 200 mm | 314100 200 |
| Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 200 mm | 314700 200 |