



Nelileukasorvinistukka, lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 315mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	312505 315
GTIN	4019208027272
Tuoteluokka	36S

Kuvaus

Malli:

- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä, **sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.**

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla.

Standardi:

DIN 702-4.

Raaka-aine:

Teräs

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat - katso nro 314100 – 315300.

Lastunsuojat katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø A	315 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	95 mm
Paino	52,3 kg
Korkeus leukoineen H ₂	141 mm
Keskitys-syvyysC	5 mm
Keskitys-Ø B	260 mm
Enimmäiskierrosluku	2300 min ⁻¹
Avainnelikulma K	14 mm
Aukko E	103 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 315 mm	314700 315
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 315 mm	314100 315