



## Nelileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 200/6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	312705 200/6
GTIN	4019208524689
Tuoteluokka	36S

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä, **sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.**

- **Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.**
- **Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.**
- **Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.**
- **Hyvä pyörintätarkkuus.**

#### Käyttö:

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit. Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilappaa suoraan karanpäähän.

#### Standardi:

**DIN 702-3.**

#### Raaka-aine:

Teräs

#### Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

#### Erikoistarvike:

**Vara- ja lisäleuat** – katso nrot 314100 – 315300. Lastusuoja – katso nro 312800.

**Huomautus:**

DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.

## Tekninen kuvaus

Korkeus ilman leukoja H <sub>1</sub>	74,5 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Korkeus leukoineen H <sub>2</sub>	107 mm
Paino	17,3 kg
Avainnelikulma K	11 mm
Kartion koko	6
Ulko-Ø A	200 mm
Sidepulttien koko	M12
Aukko E	55 mm
Enimmäiskierrosuku	4000 min <sup>-1</sup>
Keskityskartion Ø B	106,39 mm
Standardi	DIN 702-3
Materiaali	teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

## Tarvikkeet

Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314700 200
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 200 mm	314100 200
Porausleukasarja, 4 osaa, kova Istukkatyypille 200	315100 200