



Nelileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 200/5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	312705 200/5
GTIN	4019208026022
Tuoteluokka	36S

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, tämän ansiosta pitkä kestoikä, **sopii käytettäväksi koneissa, joissa kierrosluvut ovat korkeita.**

- **Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.**
- **Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.**
- **Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.**
- **Hyvä pyörintätarkkuus.**

Käyttö:

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on sidepultit ja laippamutterit. Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilappaa suoraan karanpäähän.

Standardi:

DIN 702-3.

Raaka-aine:

Teräs

Toimituksen sisältö:

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 4 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 säätöavain ja vastaavan istukkamallin mukaiset kiinnitysruuvit tai pultit.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat – katso nrot 314100 – 315300. Lastusuoja – katso nro 312800.

Huomautus:

DIN 702-3 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.

Tekninen kuvaus

Korkeus leukoineen H ₂	107 mm
Avainnelikulma K	11 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Kartion koko	5
Enimmäiskierrosuku	4000 min ⁻¹
Ulko-Ø A	200 mm
Paino	17,2 kg
Korkeus ilman leukoja H ₁	74,5 mm
Sidepulttien koko	M10
Aukko E	55 mm
Keskityskartion Ø B	82,575 mm
Standardi	DIN 702-3
Materiaali	teräs
Värikoodi tarvikkeille	Röhm-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Pehmeäleukasarja, 4 osaa, pehmeä Istukkatyypille 200 mm	314700 200
Porausleukasarja, 4 osaa, kova Istukkatyypille 200	315100 200
Perusleukasarja, 4 osaa, karkaistu Istukkatyypille 200 mm	314100 200