



Putkileikkuri, 1 leikkuuterä teräsputkille, putkille enintään: 2tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	815001 2
GTIN	4018754329724
Tuoteluokka	83A

Kuvaus

Malli:

Runko korkealaatuista, muottiintaottua terästä, kestävä kararuuvi ja muovikahva. **Leikkuuterät** teräsputkille laadukasta terästä, tarkasti karkaistut ja pitkäikäiset. **Ohjausrullat** erikoisterästä, kromatut.

Käyttö:

Putkien siistiin ja tarkasti suorakulmaiseen katkaisuun.

Ulkopurseet tasoittuvat leikattaessa automaattisesti. Kierteittäminen on mahdollista heti leikkaamisen jälkeen.

Tekninen kuvaus

Leikkuukiekon leveys	19 mm
Leikkuukiekon Ø	31 mm
Putken ulko-Ø	1/8 – 2 tuuma
Leikkuukiekon reikä	9 mm
Valmistajamerkintä	Putkileikkuri RAPID 14000+2
Ohjausrullien lukumäärä	2
Leikkuukiekkojen lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Putkileikkuri

Tarvikkeet

Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken
Ø:lle enintään 54E mm

814920 54E

Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken
Ø:lle enintään 54 mm

814920 54

Jaloteräksinen pursekaavin, sisä- / ulkopuolinen putken
Ø:lle enintään 35 mm

814920 35