

**Garant****TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 4,8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122680 4,8
GTIN	4062406779573
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus****Malli:**

Erytisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Tilaa muoto **HB: nrolla 122681**.

Tilaa muoto **HE: nrolla 122680** ja **129100HE**.

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 6537
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kokonaispituus L	82 mm
Syöttö f titaanissa > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	4,8 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	44 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L <sub>2</sub>	36,8 mm
Pinnoitus	TiAlSiN

Lastuava aine	TKM
Malli	4xD
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirenas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HE	129100 HE
------------------------	-----------