

Garant**TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 6,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	122680 6,2
GTIN	4062406779719
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:**

Eryteisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Tilaa muoto **HB: nrolla 122681**.

Tilaa muoto **HE: nrolla 122680** ja **129100HE**.

Tekninen kuvaus

Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D_c	6,2 mm
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	43,7 mm
Syöttö f titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L_c	53 mm
Kokonaispituus L	91 mm
varren Ø D_s	8 mm
Standardi	DIN 6537
Pinnoitus	TiAlSiN

Lastuava aine	TKM
Malli	4xD
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HE	129100 HE
------------------------	-----------