

Garant**TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 12,5mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 122480 12,5 |
| GTIN | 4062406779320 |
| Tuoteluokka | 11E |

Kuvaus**Malli:**

Erityisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

Huomautus:

Lastu-urien pituus $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Tilaa muoto **HB: nrolla 122481**.

Tilaa muoto **HE: nrolla 122480 ja 129100HE**.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|----------------|
| Terien lkm Z | 2 |
| Nimellis-Ø D_c | 12,5 mm |
| Lastu-urien pituus L_c | 60,05 mm |
| Standardi | DIN 6537 K |
| varren Ø D_s | 14 mm |
| suositeltu suurin porausvyvyys L_2 | 41,3 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | m7 |
| Kokonaispituus L | 107 mm |
| Syöttö f titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$ | 0,15 mm/kierr, |
| Pinnoitus | TiAlSiN |

| | |
|--------------------|------------------|
| Lastuava aine | TKM |
| Malli | 4xD |
| Kärkikulma | 140 astetta |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Sisäjähdytys | kyllä, 25 baaria |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Semi-Standard | kyllä |
| Värirengas | pinkki |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|----------------------------|----------|----------------|-----------|
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | | |
| Inconel | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |

Palvelut

| | |
|------------------------|-----------|
| Varrenhionta Tyyppi HE | 129100 HE |
|------------------------|-----------|