

**Garant**
**TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 14mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	122480 14
GTIN	4062406779351
Tuoteluokka	11E

**Kuvaus**
**Malli:**

Erityisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

**Huomautus:**

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Tilaa muoto **HB: nrolla 122481**.

Tilaa muoto **HE: nrolla 122480 ja 129100HE**.

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 6537 K
Nimellis-Ø $D_c$	14 mm
suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$	39 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Lastu-urien pituus $L_c$	60 mm
Syöttö $f$ titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/kierr,
varren Ø $D_s$	14 mm
Kokonaispituus $L$	107 mm
Terien lkm $Z$	2
Pinnoitus	TiAlSiN

Lastuava aine	TKM
Malli	4xD
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HE	129100 HE
------------------------	-----------