

**Garant****TKM-pallopääjyrsin 220°, TiAlN, Ø DC: 3mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	207175 3
GTIN	4045197126658
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**Tarkka **sädemuoto ilman profiilivirhettä.**

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Toleranssi: Sädemuoto = **±0,01 mm.**Ympäröintikulma **220°**. Koko (nim.-Ø): **D<sub>c</sub> = f8****Tekninen kuvaus**

Terän Ø D <sub>c</sub>	3 mm
HammaslukuZ	2
Kavennuksen Ø D <sub>1</sub>	2,7 mm
Terän pituus l <sub>c</sub>	2,3 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	15 mm
Syöttö f <sub>z</sub> kopiojyrsintään teräksessä < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kokonaispituus L	65 mm
Nousukulma	30 astetta
Säde R	1,5 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	H
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,03×D kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA, h5
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	575 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	390 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	390 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	M
GG(G)	soveltuu	575 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------