

## Garant

### TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 11,8mm



## Tilaustiedot

Tilausnumero	122680 11,8
GTIN	4062406780166
Tuoteluokka	11E

## Kuvaus

### Malli:

Erytisesti **titaanin ja titaaniseosten** lastuamiseen. Kulumista kestävä, erittäin tasainen TiAlSiN-pinnoite **pitkään käyttöikään**, samalla **optimaalinen porauslaatu** ja **erittäin vähäinen purseenmuodostus**.

### Huomautus:

Lastu-urien pituus  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Tilaa muoto **HB: nrolla 122681**.

Tilaa muoto **HE: nrolla 122680** ja **129100HE**.

## Tekninen kuvaus

suositeltu suurin poraussyvyys $L_2$	53,3 mm
Lastu-urien pituus $L_c$	71 mm
Kokonaispituus L	118 mm
Standardi	DIN 6537
varren Ø $D_s$	12 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	m7
Nimellis-Ø $D_c$	11,8 mm
Syöttö f titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	TiAlSiN

Lastuava aine	TKM
Malli	4xD
Kärkikulma	140 astetta
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia	HPC
Semi-Standard	kyllä
Värirenkas	pinkki
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Inconel	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HE	129100 HE
------------------------	-----------