

Mittausalue	0 - 250 N
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Näyttötarkkuus	0,05 N
Pituus	191 mm
Tarkkuus	0,2
Korkeus	42 mm
Leveys	84 mm
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	USB-liitântä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Dynamometri