



## Manuaalinen koetusteline - pystysuuntainen, Tyyppi: 500



### Tilaustiedot

Tilausnumero	479029 500
GTIN	2050002071575
Tuoteluokka	47F

### Kuvaus

#### Malli:

- **Tukeva koetusteline digitaaliselle käsikäyttöiselle dynamometrille.**
- **Tarkka, lineaarinen mekaniikka, yksilöllisesti sijoitettavissa.**

Vipuversiossa suuri siirtomatka vivun kiertoa kohden. Käyttövivun kulma ja asento vaihdettavissa, optimaaliseen käyttöön.

#### Käyttö:

Yksinkertaisille, nopeudesta riippumattomille materiaali-, raaka-aine-, rakenneosaj- ja komponenttiteille laadunvalvonnassa tai tuotannossa.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 kiinnitysruuvia dynamometreille ja käyttöohjeen.

#### Erikoistarvike:

Digitaaliset dynamometrit nro 479025 – 479027 ja tarvikkeet nro 479033 – 479039.

### Tekninen kuvaus

Virtakytkin	ei
Pituus	279 mm
Paino	8,2 kg

Enimmäiskäyttöalue	500 N
Korkeus	578 mm
Syöttö (suurin iskunpituus)	150 mm
Leveys	203 mm
Sarja	MTL-110
Syöttö (per kierros)	76 mm
Käyttö	Vipu
Tuotetyyppi	Koelusta