



Manuaalinen koetusteline - pystysuuntainen, Tyyppi: 2000



Tilaustiedot

Tilausnumero	479029 2000
GTIN	2050002071599
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

- **Tukeva koetusteline digitaaliselle käsikäyttöiselle dynamometrille.**
- **Tarkka, lineaarinen mekaniikka, yksilöllisesti sijoitettavissa.**

Käsiversio suuren tarkastusvoiman hitaaseen voimanmuodostukseen.

Käyttö:

Yksinkertaisille, nopeudesta riippumattomille materiaali-, raaka-aine-, rakenneosaj- ja komponenttiteille laadunvalvonnassa tai tuotannossa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 kiinnitysruuvia dynamometreille ja käyttöohjeen.

Erikoistarvike:

Digitaaliset dynamometrit nro 479025 – 479027 ja tarvikkeet nro 479033 – 479039.

Tekninen kuvaus

Syöttö (per kierros)	0,76 mm
Leveys	203 mm
Korkeus	799 mm

Sarja	MTH-550
Pituus	279 mm
Enimmäiskäyttöalue	2000 N
Paino	10 kg
Virtakytkin	ei
Syöttö (suurin iskunpituus)	100 mm
Käyttö	Käsipyörä
Tuotetyyppi	Koelusta