



## Käsikäyttöinen dynamometri DFC, Mittausalue: 20N



### Tilaustiedot

Tilausnumero	479027 20
GTIN	2050002071506
Tuoteluokka	47F

### Kuvaus

#### Malli:

Väri näyttöllä varustettu dynamometri veto- ja painovoiman täsmälliseen mittaamiseen. Kestävä painevalukotelo.

- **Nykyisen voima- ja huippuarvon näyttö.**
- **Ohjelmoitavat toimintopainikkeet.**
- **Toleranssirajojen valvonta optisella ja akustisella näytöllä.**
- **Mittausarvomuisti.**
- **Tallennettujen arvojen tilastollinen analyysi.**
- **Tietojen viennin rajapinta.**
- **Näyttö vaihdettavissa: N, gf, kgf, lbf, ozf.**
- **Mittausarvojen lähettäminen Bluetoothin kautta mahdollista.**
- **Voiman keskiarvo ajan suhteen.**

#### Toimituksen sisältö:

Kuljetuslaukku, latauspistoke USB-liitäntäkaapelilla, varusteet (painolevy, koukku, kärki, V-ura, jatkokappale).

#### Erikoistarvike:

Manuaaliset koealustat nro 479029.

### Tekninen kuvaus

Pituus	191 mm
Mittausalue	0 - 20 N
Leveys	84 mm
Korkeus	42 mm
Tarkkuus	0,1
Näyttötarkkuus	0,002 N
Mittausarvomuisti	99
Radiokäyttö	HID (Human Interface Device)
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	RS232C-liitäntä.
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Dynamometri