




Ruuviaivainsarja, Työkalujen lukumäärä: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	953422 6
GTIN	2050002069756
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta nro 952001 koko 953422: 1 kpl

WERA-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 662200 koot 8; 10: kutakin 1 kpl

WERA-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668260 koot 1S; 2S; 3: kutakin 1 kpl

WERA-magnetointilaite nro 666451 koko 1: 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys G	16
Leveys	200 mm
Työkalujen lukumäärä	6
Leveys G	8
Syvyys	400 mm
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	8×16
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953422	952001 953422
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 10 mm	662200 10
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 8 mm	662200 8
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 1S	668260 1S
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 2S	668260 2S
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 3	668260 3
Magnetointilaite Tyyppi 1	666451 1