

**KOMET UniTurn® -sorvauskiinnityspidin pyörimättömään käyttöön (ilman poratankoa) D = 6 mm, Varren Ø d / Porauksen Ø d1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270533 16
GTIN	2050002065079
Tuoteluokka	24U

Kuvaus**Malli:**

4 valinnaista lastuamismesteen syöttötapaa. Helppo säätö vain kahdella ruuvilla.

Etu:

ME-kiinnitysjärjestelmä mahdollistaa täyden tartunnan ansiosta optimaalisen tarkkuuden ja vakauden.

Käyttö:

Eryteisesti pitkissä ulkonemissa värinöiden vähentämiseen.

Tekninen kuvaus

L ₁	75 mm
Hattumutteri	279715 2
Valmistajamerkintä	AY7M
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teränpidin