

**simturn AX -avarrustyökalu, oikea, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270545 1
GTIN	2050002065307
Tuoteluokka	24U

Kuvaus**Malli:**

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Tekninen kuvaus

enimmäispistosyvyys t _{max}	0,1 mm
Ø D	4 mm
rei'ille alkaen Ø D _{min}	1 mm
f	0,45 mm
Sisäjähdytys	ei
Säde r	0,1 mm
Valmistajamerkintä	ADN1X800
Hyötypituus	6,1 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 6,1 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		