



simturn AX -avarrustyökalu, oikea, L<sub>2</sub> = 35,6 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm



## Tilaustiedot

Tilausnumero	270557 6,2
GTIN	2050002065550
Tuoteluokka	24U

## Kuvaus

### Malli:

Pinnoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

## Tekninen kuvaus

rei'ille alkaen Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
f	2,95 mm
enimmäispistosyvyys t <sub>max</sub>	0,5 mm
Sisäjähdytys	ei
Säde r	0,2 mm
Ø D	6 mm
Valmistajamerkintä	ABT1X800
Hyötypituus	35,6 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 35,6 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		