

**simturn AX -avarrustyökälu, vasen, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270561 1 |
| GTIN | 2050002065581 |
| Tuoteluokka | 24U |

Kuvaus**Malli:**

Pinoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Säde r | 0,1 mm |
| enimmäispistosyvyys t _{max} | 0,1 mm |
| f | 0,45 mm |
| Ø D | 4 mm |
| rei'ille alkaen Ø D _{min} | 1 mm |
| Valmistajamerkintä | AASJX800 |
| Hyötypituus | 6,1 mm |
| Tuotenimen määrite | L ₂ = 6,1 mm |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | | |
| Alu > 10% Si | soveltuu | | |

| | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|---|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 180 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 40 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 110 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | | |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |