

SIMTEK**simturn AX -avarrustyökälu, vasen, L₂ = 30,5 mm, Ø D_{min}: 6,2mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	270571 6,2
GTIN	2050002065819
Tuoteluokka	24U

Kuvaus

Malli:

Pinoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

Tekninen kuvaus

Ø D	6 mm
rei'ille alkaen Ø D _{min}	6,2 mm
Säde r	0,2 mm
f	2,95 mm
enimmäispistosyvyys t _{max}	0,5 mm
Valmistajamerkintä	AKDUX800
Hyötypituus	30,5 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 30,5 mm
Tuotetyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	soveltuu		

Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		