

**simturn AX -avarrustyökälu, vasen, L<sub>2</sub> = 25,4 mm, Ø D<sub>min</sub>: 5,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270569 5,2
GTIN	2050002065789
Tuoteluokka	24U

**Kuvaus****Malli:**

Pinoite: X800 (uudempi pinnoite GN39:n tilalle)

**Tekninen kuvaus**

Ø D	5 mm
f	2,45 mm
enimmäispistosyvyys t <sub>max</sub>	0,5 mm
rei'ille alkaen Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Säde r	0,2 mm
Valmistajamerkintä	AEHNX800
Hyötypituus	25,4 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	soveltuu		

Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	110 m/min	K
CuZn	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		