



simturn AX -avarrustyökälu, oikea CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1,4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	270577 1,4
GTIN	2050002065871
Tuoteluokka	24V

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

f	0,6 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,07 mm
Ø D	4 mm
rei'ille alkaen Ø D _{min}	1,4 mm
Säde r	0,1 mm
Sisäjähdytys	ei
Valmistajamerkintä	A53ZCBN8
Hyötypituus	6,1 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 6,1 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu