

**simturn AX -avarrustyökälu, oikea CBN, L<sub>2</sub> = 30,5 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270587 6,2
GTIN	2050002066069
Tuoteluokka	24V

**Kuvaus****Malli:**

Terämateriaali: CBN8

**Tekninen kuvaus**

Säde r	0,2 mm
Ø D	6 mm
rei'ille alkaen Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
f	2,95 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	0,31 mm
Sisäjähdytys	ei
Valmistajamerkintä	AEJ9CBN8
Hyötypituus	30,5 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 30,5 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu