

**simturn AX -avarrustyökälu, oikea CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270581 3,2
GTIN	2050002065949
Tuoteluokka	24V

**Kuvaus****Malli:**

Terämateriaali: CBN8

**Tekninen kuvaus**

f	1,45 mm
Säde r	0,15 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,16 mm
Ø D	4 mm
rei'ille alkaen Ø D <sub>min</sub>	3,2 mm
Sisäjähdytys	ei
Valmistajamerkintä	AGGVCBN8
Hyötypituus	15,2 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu