

**simturn AX -avarrustyökälu, oikea CBN, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 1,4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270579 1,4
GTIN	2050002065888
Tuoteluokka	24V

Kuvaus**Malli:**

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

Sisjäähdytys	ei
Säde r	0,1 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,07 mm
rei'ille alkaen Ø D _{min}	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
Valmistajamerkintä	A531CBN8
Hyötypituus	10,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 10,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu