

**simturn AX -avarrustyökälu, oikea CBN, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 6,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270585 6,2
GTIN	2050002066045
Tuoteluokka	24V

Kuvaus**Malli:**

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

Säde r	0,2 mm
f	2,95 mm
Sisäjähdytys	ei
rei'ille alkaen Ø D _{min}	6,2 mm
Ø D	6 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,31 mm
Valmistajamerkintä	ACXECBN8
Hyötypituus	25,4 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 25,4 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu