

**simturn AX -avarrustyökälu, oikea CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 3,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270583 3,2
GTIN	2050002065987
Tuoteluokka	24V

Kuvaus**Malli:**

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

Sisjäähdytys	ei
Säde r	0,15 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,16 mm
f	1,45 mm
Ø D	4 mm
rei'ille alkaen Ø D _{min}	3,2 mm
Valmistajamerkintä	AQ5QCBN8
Hyötypituus	20,3 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 20,3 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu