

**simturn AX -avarrustyökalu, oikea CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 6,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270583 6,2
GTIN	2050002066014
Tuoteluokka	24V

Kuvaus**Malli:**

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	0,31 mm
f	2,95 mm
rei'ille alkaen Ø D _{min}	6,2 mm
Säde r	0,2 mm
Sisäjähdytys	ei
Ø D	6 mm
Valmistajamerkintä	AEWGCBN8
Hyötypituus	20,3 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 20,3 mm
Tuotetyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu