


**simturn AX -avarrustyökälu, oikea CBN, L<sub>2</sub> = 25,4 mm, Ø D<sub>min</sub>: 4,2mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	270585 4,2
GTIN	2050002066021
Tuoteluokka	24V

**Kuvaus**
**Malli:**

Terämateriaali: CBN8

**Tekninen kuvaus**

f	1,95 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	0,21 mm
Ø D	4 mm
Säde r	0,15 mm
rei'ille alkaen Ø D <sub>min</sub>	4,2 mm
Sisäjähdytys	ei
Valmistajamerkintä	AKJECBN8
Hyötypituus	25,4 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>2</sub> = 25,4 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu