


simturn AX -avarrustyökälu, oikea CBN, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 5,2mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	270581 5,2
GTIN	2050002065963
Tuoteluokka	24V

Kuvaus

Malli:

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,26 mm
f	2,45 mm
Säde r	0,2 mm
Sisäjähdytys	ei
rei'ille alkaen Ø D _{min}	5,2 mm
Ø D	5 mm
Valmistajamerkintä	AD1KCBN8
Hyötypituus	15,2 mm
Tuotenimen määrite	L ₂ = 15,2 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu