


simturn AX -avarrustyökälu, oikea CBN, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin: 5,2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	270587 5,2
GTIN	2050002066052
Tuoteluokka	24V

Kuvaus
Malli:

Terämateriaali: CBN8

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	0,26 mm
rei'ille alkaen Ø D_{min}	5,2 mm
Sisäjähdytys	ei
Säde r	0,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
Valmistajamerkintä	ADNSCBN8
Hyötypituus	30,5 mm
Tuotenimen määrite	$L_2 = 30,5\ mm$
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 67 HRC	soveltuu		

jatkuva	soveltuu
kuiva	soveltuu